

Garant**Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 16/10mm****Données de commande**

N° commande	260611 16/10
GTIN	4045197653239
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄ porte-outils neutre	13 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Longueur totale L porte-outils neutre	100 mm
Plaquette adaptée	RC.X 1003
Taille plaquette	10 mm
Longueur de col L ₁ porte-outils neutre	20,3 mm
Taille de queue	16 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Sous-plaquette	269005 11
Code ISO porte-outils	SRDCN 1616H10
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	30 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Sous-plaquette Type 11	269005 11
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500