

Garant**Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 16/09mm****Données de commande**

N° commande	260707 16/09
GTIN	4045197653321
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	SC.. 09T3..
Code ISO porte-outils	SSSCR/L 1616H09
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Taille de queue	16 mm
Taille plaquette	9 mm
Sous-plaquette	269005 12
Longueur de tête L ₁	20 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Largeur fonctionnelle L ₄	20 mm
Longueur totale L	100 mm
Série	QuickTurn
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré
Utilisation	Dressage

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
Sous-plaquette Type 12	269005 12
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500