

**Garant****Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 20/16mm****Données de commande**

N° commande	261108 20/16
GTIN	4045197655783
Classe d'article	21T

**Description technique**

Code ISO porte-outils	SVJBR/L 2020K16
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Taille de queue	20 mm
Plaquette adaptée	VB.. 1604..
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	25 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	30 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Taille plaquette	16 mm
Sous-plaquette	269005 8
Longueur totale L	125 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Sous-plaquette Type 8	269005 8
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500