

**Garant****SOGX 060305, HB6530, Type: ST1400**

## Données de commande

N° commande	234044 ST1400
GTIN	4045197697691
Classe d'article	21E

## Description

**Adapté(s) pour:**

GARANT Power Drill 234000 – 234025.

**Recommandation(s):**

Lors du début du perçage avec les forets à queue combinée 234015 et 234025, réduire l'avance à 70%.

**Remarque(s):**

Ne pas utiliser en plaquette centrale (indispensable pour plaquette centrale = nuance de coupe HB630).

Avance f: 0,06 - 0,12 mm/tr

## Description technique

Type	ST1400
Série	Perceuse électrique
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	SOGX 060305
Nuance	HB6530

Type d'outils	Carbure
Avance f	0,06 - 0,12 mm/tr
Type de produit	Plaquettes pour perçage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	230 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	190 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	P
av. arrosage max.	adaptée		