

**Garant****Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 20/16mm****Données de commande**

N° commande	261111 20/16
GTIN	4045197655868
Classe d'article	21T

**Description technique**

Vis pour sous-plaquette	269013 2
Taille plaquette	16 mm
Plaquette adaptée	VB.. 1604..
Longueur totale L porte-outils neutre	125 mm
Longueur de col L <sub>1</sub> porte-outils neutre	31 mm
Code ISO porte-outils	SVVBN 2020K16
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub> porte-outils neutre	10 mm
Sous-plaquette	269005 8
Taille de queue	20 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	72,5 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

### Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Sous-plaquette Type 8	269005 8
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500