Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 20/12mm



Données de commande

N° commande	260611 20/12
GTIN	4045197653260
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	RC.X 1204
Sous-plaquette	269005 10
Longueur totale L porte-outils neutre	125 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Largeur fonctionnelle L ₄ porte-outils neutre	16 mm
Code ISO porte-outils	SRDCN 2020K12
Taille plaquette	12 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Longueur de col L₁ porte-outils neutre	20,3 mm
Taille de queue	20 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	30 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis



Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
PrecisionBit pour Torx ®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Sous-plaquette Type 10	269005 10
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500