

Garant
Porte-outils pour usinage de gorges, droite, Largeur de queue / largeur de gorge w: 25/3Lmm

Données de commande

N° commande	273835 25/3L
GTIN	4045197612175
Classe d'article	21W

Description
Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité. 12,5xw (**profondeur de gorge jusqu'à 37,5 mm**)

Remarque(s):

\varnothing maximal = \varnothing de la pièce limité en raison de la configuration de l'outil.

A partir d'une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu'à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d'une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries.

Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656 – 273670.

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136.

Description technique

Largeur fonctionnelle L_4	26,5 mm
Largeur de gorge w	3 mm
Longueur de tête L_1	54 mm
Vis	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Profondeur de coupe t_{max}	37,5 mm

Longueur totale L	125,5 mm
Série	Eco
Ø maximal	75 mm
Largeur queue b	25 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis de blocage Type 6	279815 6
-----------------------	----------