

**Garant****Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée, 5xD, Ø DC m7: 43mm****Données de commande**

N° commande	234015 43
GTIN	4045197697578
Classe d'article	21S

**Description****Exécution:**

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.

**Tolérance d'alésage:** -0,1 / +0,35 mm

**Description:**

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu'à 5xD.

**Utilisation:**

Avec plaquettes 234030 - 234098.

**Utilisation - Descriptif:**

Avec plaquettes GG2340 - GG2389.

**Adapté(s) pour:**

Plaquettes SOGX 130511.

**Recommandation(s):**

**Au début du perçage**, réduire l'avance à 70 %.

**Remarque(s):**

Autres dimensions intermédiaires au 1/10 disponibles sur demande.

**Description technique**

Code ISO plaque	SOGX 130511
Long. utile L <sub>1</sub>	215 mm
Nombre de dents Z	1
Jeu de vis pour plaquettes	239700 20IP (6,3 Nm)

Ø queue D <sub>s</sub>	40 mm
Long. queue L <sub>s</sub>	68 mm
Série	Perceuse électrique
Ø nom. D	43
Limite de réglage maximum V <sub>max</sub>	0,25 mm
Longueur de col L <sub>A</sub>	245 mm
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6535
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6640
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB630
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6810
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	5×D
Queue	ISO 9766
Application de perçage	Centrage sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 20IP	674252 20IP
Jeu de vis de serrage Torx Plus®10 pièces Taille empreinte 20IP	239700 20IP
	659906 1600

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 1600 cNm

Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce  
Longueur totale 50 mm

659874 50

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 1600 cNm

659957 1600