

**VBMT 110304, Nuance: CA510****Données de commande**

N° commande	261174 CA510
GTIN	4960664699797
Classe d'article	25E

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 450 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Brise-copeaux	HQ
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Nuance	CA510
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 110304
Nombre de changements/dents	2

Type de produit

Plaquette pour tournage