


**VBMT 110304, Nuance: CA6525**

**Données de commande**

N° commande	261174 CA6525
GTIN	4960664492336
Classe d'article	25E

**Description technique**

Application principale	M
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 140 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2 mm
Brise-copeaux	HQ
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Nuance	CA6525
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 110304
Nombre de changements/dents	2

Type de produit

Plaquette pour tournage