

**VBMT 110308, Nuance: CA510****Données de commande**

N° commande	261176 CA510
GTIN	4960664699803
Classe d'article	25E

Description

VBMT 110308 CA510 Nuance: CA510

Brise-copeaux: HQ

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 140 - 450 m/min

Description technique

Brise-copeaux	HQ
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 450 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Continue
Application principale	P
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr

Nuance	CA510
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 110308
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage