

Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 16/09mm



Données de commande

N° commande	260711 16/09
GTIN	4045197655448
Classe d'article	21T

Description technique

Vis pour sous-plaquette	269013 2
Taille de queue	16 mm
Taille plaquette	9 mm
Largeur fonctionnelle L ₄ porte-outils neutre	8 mm
Longueur totale L porte-outils neutre	100 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Code ISO porte-outils	SSDCN 1616H09
Longueur de col L ₁ porte-outils neutre	9 mm
Sous-plaquette	269005 12
Plaquette adaptée	SC.. 09T3..
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Sous-plaquette Type 12	269005 12
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500