


VBMT 110308, Nuance: CA6525

Données de commande

N° commande	261176 CA6525
GTIN	4960664492343
Classe d'article	25E

Description

VBMT 110308 CA6525 Nuance: CA6525
 Brise-copeaux: HQ
 Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm
 Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 140 m/min

Description technique

Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 140 m/min
Brise-copeaux	HQ
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Nuance	CA6525
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 110308
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage