

Garant**Fraise à fileter carbure monobloc avec chanfreinage GARANT Master TM
2,5×D, AlTiN, MF: 6X0,75****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 139687 6X0,75 |
| GTIN | 4067263128823 |
| Classe d'article | 11D |

Description**Exécution:**

Fraise à fileter en carbure monobloc **avec pas de denture différentiel et plus grand nombre d'arêtes**. Le **pas de denture différentiel** permet d'assurer un **fonctionnement très silencieux** et une **longue durée de vie de l'outil**.

Nouvelle géométrie universelle et revêtement hautes performances pour une utilisation dans un large éventail de matériaux.

- **Vibrations nettement réduites grâce au pas de denture différentiel.**
- **Arêtes de coupe plus nombreuses.**
- **Revêtement HiPIMS à base d'AlTiN de dernière génération.**
- **Profil de filet rectifié pour éviter les déformations de profil.**

Avantage(s):

Arête de coupe pour la réalisation de chanfreins à 90° et de filetages en une seule passe.

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.

Type **HB**: commander avec **139687 + 129100 HB**

Type **HE**: commander avec **139687 + 129100 HE**

Description technique

| | |
|---|----------|
| Pas de filetage | 0,75 mm |
| Longueur de coupe L_c | 15,38 mm |
| Avance f_z dans l'acier < 750 N/mm ² | 0,05 mm |
| Profondeur de filetage | 15,38 mm |

| | |
|--|--|
| Ø collet D ₁ | 7 mm |
| Nombre de goujures | 4 |
| Nombre de dents Z | 4 |
| Longueur totale L | 68 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Valeur programmée pour chanfreinage L ₁ | 16,18 mm |
| Ø queue D _s | 8 mm |
| Long. queue L _s | 39,3 mm |
| Ø nom. D _c | 4,9 mm |
| Taille de filetage | M6×0,75 |
| Revêtement | AlTiN |
| Type de filetage | MF-LH |
| Type de filetage | MF |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Type d'outils | Carbure monobloc |
| Norme de filetage | DIN 13 |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous débouchants |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes |
| Pas des arêtes de coupe | Différent |
| Angle de chanfreinage | 90 degré |
| Bague de couleur | Vert |
| Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur |
| Série | Master TM |
| Type de produit | Fraise à fileter |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--|------------|----------------|----------|
|--|------------|----------------|----------|

| | | | |
|--------------------------------|---------|-----------|---|
| Alu Plastiques | adaptée | 200 m/min | N |
| Alu (à copeaux courts) | adaptée | 190 m/min | N |
| Alu > 10% Si | adaptée | 160 m/min | N |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | 125 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | 115 m/min | P |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | 110 m/min | P |
| Acier < 1100 N/mm ² | adaptée | 80 m/min | P |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | 70 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | adaptée | 75 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adaptée | 70 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | adaptée | 45 m/min | S |
| Fonte GG(G) | adaptée | 105 m/min | K |
| CuZn | adaptée | 175 m/min | N |
| Uni | adaptée | | |
| av. arrosage max. | adaptée | | |
| av. arrosage min. | adaptée | | |
| Air | adaptée | | |

Services

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Rectification de queue Type HB | 129100 HB |
| Rectification de queue Type HE | 129100 HE |