



Tête micrométrique M03Speed KOMET®, Ø Dmin: 24,8mm



Données de commande

N° commande	238370 24,8
GTIN	4047109074613
Classe d'article	24I

Description

Exécution:

- **Équilibrage dynamique dans le coulisseau pour des vitesses de rotation maximales.**
- **Système modulaire.**
- **Réglage de précision sans serrage supplémentaire.**
- **Avec raccordement ABS® pour une précision d'interchangeabilité optimal.**
- **Réglage approximatif rapide via l'outil à charioter.**
- **Arrosage interne avec jet dirigé sur l'arête de coupe.**
- **Pas d'approche minimum dans la plage des µm, au sein de la plage d'ajustage précis de 0,25 – 0,6 mm au Ø, en fonction de la plage de tournage.**
- **Les pas de réglage de précision s'élèvent à 0,002 mm par trait de graduation au Ø.**
- **Réglage et lecture aisés sans vernier grâce à une résolution élevée.**

Remarque(s):

Porte-plaquettes supplémentaires, p. ex.: pour usinage inverse et avec d'autres angles = 15°, 30°, 45°, etc. bientôt disponibles.

Outil pont, support de plaquettes et plaquettes à commander séparément.

Description technique

Ø min. D _{min}	24,8
Réglage fin au Ø	0,25 mm
Course de réglage d'approche S	4,5 mm
Ø queue ABS® D _s	25
Porte-plaquettes	238355 24,8

Vitesse de rotation max.	40000 min ⁻¹
Cercle de coupe Ø D2 Usinage vers l'avant	24,5 mm
Long. utile L ₁	39,9 mm
Ø plage de broche	24,8 - 33 mm
Queue	ABS
Application de perçage	Perçage transversal
Application de perçage	convexe
Application de perçage	Sortie en biais
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche

Accessoires

Support de plaquettes 90° pour M03Speed KOMET®Vers l'avant Pour M03 Taille 24,8	238355 24,8
---	-------------