

Garant**Machine de tribofinition (2 litres) avec station de séparation, Type: GMT2****Données de commande**

N° commande	501310 GMT2
GTIN	4067263130741
Classe d'article	51B

Description**Exécution:**

Machine de tribofinition GMT2 en version compacte, pour l'usinage final automatisé de **lots de petite à moyenne taille**.

- **Moteur puissant avec plage de vitesses de rotation définie.**
- **Cuve en acier (2 l) avec couche de polyuréthane.**
- **Station de séparation amovible pour une séparation manuelle des pièces et du fluide abrasif.**
- **Séparation sans effort grâce au dispositif de basculement ergonomique.**
- **Commande intuitive via le panneau de commande avec fonction de minuterie.**
- **Fonctionnement silencieux et sans poussière grâce au couvercle transparent.**

Utilisation:

Idéale pour l'**ébavurage** de **pièces tournées et fraisées** ainsi que pour les pièces fabriquées par **impression 3D**. Pour les **métaux** et les **plastiques**. L'étape ultérieure, à savoir le **polissage**, fait également partie des fonctionnalités de cette machine. **Un traitement à sec pur est recommandé (pas de compound requis).**

Livraison:

1x machine de tribofinition avec panneau de commande et station de séparation amovible
1x tamis de séparation avec grille 10 mm
1x tamis de séparation avec grille 18 mm
1x corps abrasifs en céramique (3 kg), forme triangulaire, grossier (501505 0606T)
1x corps abrasifs en céramique (3 kg), forme triangulaire (biais), grossier (501515 1015TA)
1x corps abrasifs en céramique (3 kg), forme cylindrique (biais), grossier (501525 0305CA)
1x corps abrasifs en porcelaine (3 kg), forme cylindrique (biais), polissage (501585 0406CA)
1x boîte de rangement (964486 EF4070)
1x GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500 ml (088001 500)
1x chiffon de nettoyage hautes performances 3M (089190 BLUE)

Description technique

Plage de vitesses de rotation	3000 min ⁻¹
Fréquence secteur	50 Hz
Volume de la cuve	2 l
Profondeur intérieure cuve T ₂	85 mm
Largeur machine B ₁	400 mm
Longueur machine L ₁	750 mm
Puissance absorbée	50 W
Tension	230 V
Ø intérieur cuve	100 mm
Ø extérieur cuve	220 mm
Hauteur de la machine	285 mm
Poids total	20 kg
Type de produit	Machine de tribofinition