


VBMT 160408, Nuance: CA6525

Données de commande

N° commande	261184 CA6525
GTIN	4960664492367
Classe d'article	25E

Description

VBMT 160408 CA6525 Nuance: CA6525

Brise-copeaux: HQ

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 140 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 140 m/min
Application principale	M
Brise-copeaux	HQ
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm

Nuance	CA6525
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 160408
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage