

**Plaquette VBMT pour finition 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 110302****Données de commande**

N° commande	GG3554 110302
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Nombre de changements/dents	2
Classement finition/ébauche	Finition
Revêtement	revêtu
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Type d'outils	HM
Sommaire	261142 HB7140-2
Code ISO plaquette	VBMT 110302
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,15 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	1,75 mm
Rayon d'angle	0,2 mm
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3554 110302