



Plaquette WNMG pour finition 50 pièces, HB7120-1, Réf.: 080404



Données de commande

N° commande	GG2979 080404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	WNMG 080404
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 290 mm/min
Nombre de changements/dents	6
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Quantité	50
Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Sommaire	251962 HB7120-1
Type d'outils	Carbure

Fiche technique

Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2979 080404