

Garant

Plaquette WNMG pour finition 50 pièces, HB7120-1, Réf.: 080408



Données de commande

N° commande	GG2979 080408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Quantité	50
Application principale	M
Nombre de changements/dents	6
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 290 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Sommaire	251964 HB7120-1
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	WNMG 080408

Fiche technique

Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2979 080408