

Garant**Plaquette WNMG pour finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 080404****Données de commande**

N° commande	GG2981 080404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	6
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Quantité	50
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Sommaire	251962 HB7140-2
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 mm/min
Classement finition/ébauche	Finition

Fiche technique

Revêtement	revêtu
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2981 080404