

**Pack promotionnel Plaquettes CNMG pour finition, 30 pièces, HB7010-2****Données de commande**

N° commande	GG2400 120408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	HM
Application principale	P
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm
Sommaire	250060 HB7010-2
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	170 - 500 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Nombre de changements/dents	4
Quantité	30
Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2400 120408
