

**Plaquette WNMG pour semi-finition 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 080404****Données de commande**

N° commande	GG2984 080404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 mm/min
Tolérance	M
Nombre de changements/dents	6
Sommaire	252068 HB7140-2
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Quantité	30
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Application principale	M
Revêtement	revêtu
Avance f	0,1 - 0,5 mm/tr

Fiche technique

Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2984 080404