

Garant**Plaquette WNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7120-1, Réf.: 060404****Données de commande**

N° commande	GG2985 060404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Nombre de changements/dents	6
Avance f	0,1 - 0,5 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Sommaire	252062 HB7120-1
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 mm/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Tolérance	M
Code ISO plaquette	WNMG 060404
Quantité	50

Fiche technique

Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2985 060404