

Garant

Plaquette WNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7120-1, Réf.: 060408



Données de commande

N° commande	GG2985 060408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2 mm
Quantité	50
Sommaire	252064 HB7120-1
Application principale	M
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 mm/min
Nombre de changements/dents	6
Code ISO plaquette	WNMG 060408
Avance f	0,1 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Tolérance	M

Fiche technique

Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2985 060408