

Garant

Plaquette WNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7120-1, Réf.: 080404



Données de commande

N° commande	GG2985 080404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Tolérance	M
Nombre de changements/dents	6
Application principale	M
Rayon d'angle	0,4 mm
Sommaire	252068 HB7120-1
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Avance f	0,1 - 0,5 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Type d'outils	Carbure

Fiche technique

Quantité	50
Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2985 080404