

HOLEX**Taraud machine HOLEX Clever Tap Type B DIN 371/376, non revêtu, M: M5****Données de commande**

N° commande	GG1271 M5
GTIN	4067263134671
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:****Comme 131265.****Affûtage GUN.****HOLEX Clever Tap:**

Taraud robuste pour applications standard classiques. Nuance de coupe HSS-E de haute qualité et géométrie pour les aciers. Surface: profil de filet revenu couleur bronze. **ISO 2 6H HSS-E**

Description technique

Nombre de dents Z	3
Filetage Ø	5 mm
Taille de filetage	M5
Norme	DIN 371
Ø queue D _s	6 mm
Nombre de goujures	3
Pas de filetage	0,8 mm

Type de filetage	M
Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	70 mm
Profondeur de filetage	10 mm
Carré corps □	4,9 mm
Ø perçage	4,2 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Série	CleverTap
Type de produit	Tarauds

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu.	moyennement adaptée	13 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	12 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	12 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	6 m/min	P

Huile	adaptée
av. arrosage max.	adaptée

Accessoires

Taraud machine HOLEX Clever TapType B DIN 371/376 M M5	131265 M5
--	-----------