

**APKT 1003 PDER, HBM025, Type: UNI****Données de commande**

N° commande	GG2141 UNI
GTIN	4067263132561
Classe d'article	GGN

**Description****Adapté(s) pour:**

HOLEX GG2123, GG2124 ainsi que les fraises à dresser à 90° GARANT et HOLEX 215800 – 215870.

**Contenu:**

50 × 215886 UNI

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation

Pour  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 4,8 \text{ mm}$ .

**Description technique**

Code ISO plaquette	APKT 1003 PDER
Nuance	HBM025
Type d'outils	HM
Epaisseur plan de travail	3,5 mm
Type de produit	Plaquette pour fraisage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	220 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	290 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	140 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	110 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	150 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	150 m/min	K
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		

## Accessoires

APMT 100305 TR Type UNI

215880 UNI

APKT 1003 PDER Type UNI

215886 UNI