

**Pack promotionnel Plaquettes CNMG pour finition, 30 pièces, HB7035-2****Données de commande**

N° commande	GG2402 09T304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 350 mm/min
Sommaire	250050 HB7035-2
Code ISO plaquette	CNMG 09T304
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	3,25 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Application principale	P
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	4
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,4 mm
Quantité	30
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2402 09T304
