

**HOLEX****Taraud machine HOLEX Clever Tap Type B DIN 371/376, non revêtu, M: M10****Données de commande**

N° commande	GG1271 M10
GTIN	4067263135005
Classe d'article	GGN

**Description****Exécution:****Comme 131265.****Affûtage GUN.****HOLEX Clever Tap:**

Taraud robuste pour applications standard classiques. Nuance de coupe HSS-E de haute qualité et géométrie pour les aciers. Surface: profil de filet revenu couleur bronze. **ISO 2 6H**

**HSS-E****Description technique**

Type d'outils	HSS E
Filetage Ø	10 mm
Pas de filetage	1,5 mm
Ø perçage	8,5 mm
Taille de filetage	M10
Type de filetage	M
Carré corps <input type="checkbox"/>	8 mm

Longueur totale L	100 mm
Profondeur de filetage	20 mm
Nombre de dents Z	4
Nombre de goujures	4
Norme	DIN 371
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Ø queue D <sub>s</sub>	10 mm
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Série	CleverTap
Type de produit	Tarauts

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu.	moyennement adaptée	13 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	12 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	12 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	6 m/min	P

Huile	adaptée
av. arrosage max.	adaptée

---

## Accessoires

Taraud machine HOLEX Clever TapType B DIN 371/376 M M10	131265 M10
---	------------