

Garant

Plaquette WNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 080404



Données de commande

N° commande	GG2987 080404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Quantité	50
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Revêtement	revêtu
Classement finition/ébauche	Finition
Sommaire	252068 HB7140-2
Type d'outils	Carbure
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 mm/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	6
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Avance f	0,1 - 0,5 mm/tr

Tolérance	M
Application principale	M
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2987 080404