

**Plaquette CCMT pour finition 30 pièces, HBT020, Taille: 09T304****Données de commande**

N° commande	GG3932 09T304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,4 - 2 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Type d'outils	HM
Application principale	P
Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 330 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Sommaire	260086 HBT020
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,25 mm
Revêtement	TiCN
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PF
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3932 09T304