

Garant**Plaquette VBMT pour semi-finition 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 110304****Données de commande**

N° commande	GG3562 110304
GTIN	4067263097006
Classe d'article	GGN

Description technique

Tolérance	M
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Quantité	50
Sommaire	261224 HB7130-2
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	2
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	1,75 mm
Code ISO plaquette	VBMT 110304
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 mm/min

Fiche technique

Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3562 110304