

Garant**Plaquette WNMG pour ébauche 50 pièces, HB7120-1, Réf.: 080412****Données de commande**

N° commande	GG2992 080412
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 mm/min
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Sommaire	252210 HB7120-1
Code ISO plaquette	WNMG 080412
Application principale	M
Classement finition/ébauche	ébauche
Rayon d'angle	1,2 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	1,5 mm
Nombre de changements/dents	6
Quantité	50

Fiche technique

Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VG
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2992 080412