


**Taraud machine HSS-E Type C, vaporisé, M: M6****Données de commande**

N° commande	GG1856 M6
GTIN	4067263135371
Classe d'article	GGN

**Description****Exécution:****Type C** (entrée sur 2 – 3 filets).**Comme 135855.****Description technique**

Nombre de dents Z	3
Carré corps □	4,9 mm
Profondeur de filetage	18 mm
Nombre de goujures	3
Taille de filetage	M6
Filetage Ø	6 mm
Ø perçage	5 mm
Type d'outils	HSS E
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Pas de filetage	1 mm

Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm
Longueur totale L	80 mm
Norme	DIN 371
Type de filetage	M
Revêtement	vaporisé
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Angle d'hélice	40 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Tarauts

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	11 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	12 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	8 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	7 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	4 m/min	M
CuZn	moyennement adaptée	12 m/min	N
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		

---

## Accessoires

Taraud machine HSS-E Type C M M6

135855 M6