

**Plaquette VBMT pour semi-finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 160408****Données de commande**

N° commande	GG3563 160408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	VBMT 160408
Classement finition/ébauche	Finition
Tolérance	M
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Application principale	M
Nombre de changements/dents	2
Quantité	50
Rayon d'angle	0,8 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 mm/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Type d'outils	Carbure

Sommaire	261234 HB7140-2
Revêtement	revêtu
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3563 160408