

Garant**Plaquette CCMT pour finition 50 pièces, HB7020-2, Taille: 060202****Données de commande**

N° commande	GG2805 060202
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Application principale	P
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,15 mm
Avance f	0,07 - 0,25 mm/tr
Code ISO plaquette	CCMT 060202
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,2 mm
Sommaire	260050 HB7020-2
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 400 mm/min
Quantité	50

Fiche technique

Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2805 060202