


**Taraud machine HOLEX Clever Tap Type B DIN 371/376, non revêtu, M: M4****Données de commande**

N° commande	GG1271 M4
GTIN	4067263135425
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:****Comme 131265.****Affûtage GUN.****HOLEX Clever Tap:**

Taraud robuste pour applications standard classiques. Nuance de coupe HSS-E de haute qualité et géométrie pour les aciers. Surface: profil de filet revenu couleur bronze. **ISO 2 6H**

HSS-E**Description technique**

Ø queue D _s	4,5 mm
Nombre de dents Z	3
Ø perçage	3,3 mm
Type d'outils	HSS E
Nombre de goujures	3
Pas de filetage	0,7 mm
Norme	DIN 371

Taille de filetage	M4
Filetage Ø	4 mm
Profondeur de filetage	8 mm
Type de filetage	M
Carré corps □	3,4 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Longueur totale L	63 mm
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Série	CleverTap
Type de produit	Tarauts

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu.	moyennement adaptée	13 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	12 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	12 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	6 m/min	P

Huile	adaptée
av. arrosage max.	adaptée

Accessoires

Taraud machine HOLEX Clever TapType B DIN 371/376 M M4	131265 M4
---	-----------