

**Plaquette CNMG pour finition 30 pièces, HB7130-2, Réf.: 120408****Données de commande**

N° commande	GG2901 120408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Nombre de changements/dents	4
Sommaire	250060 HB7130-2
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	Carbure
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4.25 mm
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	30
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 270 mm/min
Nuance	HB7130-2

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2901 120408