

**metabo****meuleuse d'angle, Type: 613052840**

## Données de commande

N° commande	P07004 613052840
GTIN	4061792205369
Classe d'article	03D

## Description

### Exécution:

- **Meuleuse d'angle sans fil sans charbons de nouvelle génération: aussi puissante qu'une machine filaire de 1100 watts grâce à 40% de puissance en plus**
- **Moteur Brushless sans entretien offrant une efficacité maximale et une excellente maniabilité**
- **Capot de protection réglable sans outil; avec fixation antitorsion**
- **Batterie orientable par incréments de 90° pour une meilleure ergonomie dans toutes les positions de travail**
- **Metabo S-automatic: débrayage de sécurité mécanique: minimise le rebond en cas de blocage du disque au niveau le plus faible du marché – pour une protection maximale de l'utilisateur**
- **Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage**
- **Plusieurs marques, un seul système de batterie: Ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et chargeurs des marques CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)**

### Livraison:

Capot de protection, flasque d'appui, écrou à trous frontaux, poignée supplémentaire, clé à ergots, sans batterie ni chargeur.

## Description technique

Vibrations maximales suivant EN	8 m/s <sup>2</sup>
Vitesse de rotation à vide	10000 min <sup>-1</sup>
Tension de la batterie	18 V
Ø disque max.	125 mm
Raccord fileté	M14
Référence fabricant	W 18 LT BL 11-125
Prof. de tronçonnage max.	33 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Emballage	Carton
Poids	1,8 kg
Niveau sonore	92 dB
Type de produit	meuleuse d'angle