

Garant**Plaquette CCMT pour finition 30 pièces, HB7130-2, Réf.: 09T308****Données de commande**

N° commande	GG3501 09T308
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Sommaire	260060 HB7130-2
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 270 mm/min
Code ISO plaquette	CCMT 09T308
Classement finition/ébauche	Finition
Revêtement	revêtu
Tolérance	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	M
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,25 mm
Nombre de changements/dents	2

Fiche technique

Quantité	30
Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3501 09T308