

**Plaquette CNMG pour finition 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 120408****Données de commande**

N° commande	GG2902 120408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Sommaire	250060 HB7140-2
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 mm/min
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Quantité	30
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	4.25 mm
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Classement finition/ébauche	Finition

Fiche technique

Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2902 120408