

**Pack promotionnel Plaquettes CNMG pour semi-finition, 30 pièces, HB7020-2****Données de commande**

N° commande	GG2408 09T308
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	3,25 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Nombre de changements/dents	4
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	130 - 370 mm/min
Sommaire	250152 HB7020-2
Type d'outils	HM
Application principale	P
Code ISO plaquette	CNMG 09T308
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Quantité	30
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2408 09T308
