

**Pack promotionnel Plaquettes SNMG pour semi-finition, 30 pièces, HB7035-2****Données de commande**

N° commande	GG2448 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Nombre de changements/dents	8
Sommaire	251222 HB7035-2
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 320 mm/min
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Application principale	P
Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	30
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2448 120404
