

**Pack promotionnel Plaquettes CNMG pour semi-finition, 30 pièces, HB7020-2****Données de commande**

N° commande	GG2408 120404
GTIN	4067263092292
Classe d'article	GGN

Description technique

Nombre de changements/dents	4
Vitesse de coupe v_c Application principale	130 - 370 mm/min
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	4,25 mm
Sommaire	250156 HB7020-2
Quantité	30
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2408 120404
