

**Garant****Disques à lamelles long life CER conique, Ø 125 mm, Grain: 40**

## Données de commande

N° commande	GG5225 40
GTIN	4067263136576
Classe d'article	GGN

## Description

### Exécution:

- **Grain de céramique (CER) auto-affûtant de haute qualité pour une capacité d'abrasion maximale et une faible pression d'appui.**
- **Revêtement abrasif pour un échauffement limité.**
- **Tissu mixte polycoton robuste pour une abrasion optimale et une bonne stabilité lors du travail sur les arêtes.**
- **Plateau en polyester ergonomique et anti-vibrations (réversible).**
- **Résultats optimaux sur des meuleuses d'angle puissantes.**

**long life** - Disposition très dense des lamelles pour une **durée de vie maximale**.

Correspond à 565225.

### Utilisation:

travaux de ponçage universels, polissage des surfaces, ponçage agressif et usinage des arêtes.

## Description technique

Grain	40
Ø alésage	22,23 mm
Forme	Oblique

Contenu	100
Ø disque	125 mm
Abrasifs	Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Revêtement refroidissant et abrasif	oui
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Optimisé pour le matériau	INOX
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disques à lamelles

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		

### Accessoires

Disques à lamelles long life CER conique Grain 40	565225 40
---	-----------

