

**Plaquette CCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7010-2, Taille: 09T308****Données de commande**

N° commande	GG2807 09T308
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	CCMT 09T308
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Application principale	P
Sommaire	260152 HB7010-2
Nombre de changements/dents	2
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 440 mm/min
Type d'outils	HM
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,25 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Quantité	30
Nuance	HB7010-2

Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2807 09T308