

Garant

Plaquette CNMG pour finition 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 09T308



Données de commande

N° commande	GG2904 09T308
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Revêtement	revêtu
Quantité	50
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3.25 mm
Code ISO plaquette	CNMG 09T308
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Sommaire	250052 HB7130-2
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Application principale	M
Rayon d'angle	0,8 mm
Nombre de changements/dents	4
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 270 mm/min

Fiche technique

Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2904 09T308