

Garant**Plaquette VCMT pour finition 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 160404****Données de commande**

N° commande	GG3566 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 mm/min
Nombre de changements/dents	2
Revêtement	revêtu
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,5 mm
Code ISO plaquette	VCMT 160404
Classement finition/ébauche	Finition
Sommaire	261372 HB7140-2
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Tolérance	M
Type d'outils	HM
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr

Fiche technique

Quantité	30
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3566 160404