

Garant**Disque à tronçonner pour l'acier EXTRA MINCE, Ø disque / quantité: 115/100**

Données de commande

N° commande	GG5262 115/100
GTIN	4067263136095
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Nouvelle **exécution hautes performances** réalisée suivant une technologie ultra-moderne avec un net avantage de productivité et une excellente sensation de coupe. **Performances de coupe accrues** grâce aux faces latérales rugueuses auto-abrasives, excellente durée de vie, **meilleur comportement d'attaque**.

La faible épaisseur des disques permet un tronçonnage **rapide, sans contrainte et un gain de temps important. Surfaces de coupe nettes, peu de bavures**. Correspond au code art. 563262. Type spécial pour l'**acier**, modèle hautes performances.

Spécification:

A60S-BF.

Description technique

Contenu	100
Ø alésage	22,23 mm
Forme	41
Ø disque	115 mm
Pour épaisseurs de matériaux	3 - 5 mm

Vitesse de rotation max.	13300 min ⁻¹
Forme	Droit
Spécification	A60S-BF
Epaisseur de disque	1 mm
Abrasifs	Grain abrasif corindon (A)
Abréviation de l'abrasif	A
Angle d'attaque recommandé	Rayon degré
Optimisé pour le matériau	Acier
Machine motrice	meuleuse d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Disque à tronçonner, exécution hautes performances EXTRA MINCE, acier Ø disque 115 mm

563262 115